

## Лента для склеивания мембран

Техническая информация			ООО «Формос ТК»
Описание продукта	Лента для склеивания мембран 3M <sup>TM</sup> 8087 разработана для соединения и герметизации нетканых материалов, используемых в строительстве в качестве ветрозащиты и пароизоляции. Ее также можно использовать для соединения полиэтиленовой пароизоляции и для ремонта. Использование ленты на швах ветрозащитных материалов снижает проникновение воздуха и, соответственно снижает энергозатраты на обогрев или охлаждение здания.		
Конструкция	Клеевой слой		Акриловый
		Цвет	Красный
		Основа	Биаксиально ориентированный полипропилен
Типичные свойства	Замечание: следующая техническая информация является репрезентативной, и не должна быть использована в качестве спецификации		
	Адгезия к стали	49 H/100	MM
	Адгезия к ПЭ	17,5 H/10	0 мм
	Прочность на разрыв	350 H/100	0 мм
	Растяжение до разрыва	130%	
	Полная толщина	0,076 мм	
	Толщина основы	0,038 мм	
	Плотность потока водяного пара через образец	2 г/м <sup>2</sup> /сут	ки
	Распространение пламени	0	(ASTM E84)
	Дымообразование	0	(ASTM E84)
	Температура нанесения	от -23 до	+50°C
	Температура эсплуатации	от – 40 до	o+105°C
Особенности	<ul> <li>Высокая адгезия к ветрозащитным материалам, мембранам и полиэтилену при отрицательных температурах до -10°C</li> <li>Стойкий к ультрафиолету полимер</li> <li>Низкая паропроницаемость позволяет использовать для ремонта парозащитных материалов без снижения эффективности</li> <li>Если лента нанесена при низкой температуре, адгезия возрастет при последующем повышении температуры</li> <li>Остается эластично при температурах до -20°C</li> <li>Красный цвет облегчает контроль качества работ</li> <li>Моментальная адгезия к большинству строительных материалов</li> </ul>		
Рекомендации по Наносите на чистые, сухие поверхности			
использованию	Никогда не наносите на поверхности, покрытые влагой или инеем Хорошо прижмите ленту к поверхности после нанесения		
*7			
Хранение	Храните в оригинальной влажности	і упаковке пр	ои 16°C - 27°C и 40%-60% относительной
Срок хранения	Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 18 месяцев со дня производства		
применению изделий осн провести собственные исг	нованы на результатах испытаний тытания с целью установить соотв 3М не несет какой-либо ответс	і́, которые мь етствие издел	отся техническими условиями. Наши рекомендации по считаем достоверными, однако покупателю следует ий предполагаемому им применению.  прямой или косвенный ущерб или урон, ставший
OOO «Формос ТК» Москва, Нагорный прос Shop.formos.ru +74956427304	езд, 12г		

